

DÉCONTA NF

Détergent décontaminant dégraissant
Concentré non moussant toutes surfaces
Formulé avec des composants nettoyant naturels
Base végétale issus du pin
Qualité alimentaire

RÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX
UTILISABLES EN CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N° 02-0101



Description

DÉCONTA NF est un détergent concentré non moussant agréablement parfumé au pin pour le dégraissage et la décontamination labile de nombreux supports.

Caractéristiques

État : liquide

Densité : 1,02 +/- 0,02

Odeur : pin

Couleur : jaune ambrée

pH : 10,5 à 11

Point éclair : sans

Avantages

Conformité PMUC :

- Conformément au cahier des charges PMUC, cette composition est exempte d'EDTA, de phosphates, de colorants, d'acide oxalique ou de NTA.

Excellent pouvoir dégraissant/décontaminant :

- Formulé à base d'huiles végétales et de savons végétaux issus du pin, sélectionnés rigoureusement, ce nettoyant/décontaminant saponifie les graisses et parfume agréablement les emplacements nettoyés.
- Ce nettoyant/décontaminant élimine rapidement et radicalement de toutes les salissures (huiles, graisses, cambouis, diverses saletés, etc.).
- Peu moussant, **DÉCONTA NF** est parfaitement adapté pour être appliqué en autolaveuse et bac à ultrason.

Axé sur la sécurité, respecte les supports :

- Non agressif vis-à-vis des métaux ferreux (inox), des matériaux élastomères (caoutchoucs, joints, etc.) ainsi que les plastiques divers.
- Préserve l'efficacité des résines échangeuses d'ions contenues dans les déminéralisateurs.

Domaines d'application

DÉCONTA NF est recommandé pour le nettoyage, le dégraissage, la décontamination et la désodorisation de toutes surfaces dures lavables rencontrées en centrale nucléaire : sols, murs, vestiaires, sanitaires, cabines de douche, infirmeries, bureaux, mais également pièces mécaniques en zone contrôlée ou non.



Excellence
For Experts.

Solutions Secteur Nucléaire

☑ CONFORME PMUC :
UTILISABLE EN MILIEU
NUCLÉAIRE

☑ DÉCONTAMINANT / DÉGRAISSANT

☑ NON MOUSSANT

☑ TOUTES SURFACES

MODE D'EMPLOI

Voir au verso



by



Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

☞ Alimentarité

DÉCONTA NF est conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires. Après application sur du matériel ayant un contact avec les denrées alimentaires, effectuer obligatoirement un rinçage à l'eau potable.

☞ Applications de DÉCONTA NF suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dilutions	Mode d'emploi
Nettoyage en fonction du degré de salissure des surfaces.	2 à 3 % dans l'eau.	Application manuelle, en monobrosse, en autolaveuse (il n'est pas nécessaire de changer le réglage des gicleurs), pulvérisation, en bacs à ultrasons (température de service : 60°C).
Décontamination.	3 à 5 % dans l'eau.	

☞ Recommandations

Porter des gants et lunettes de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire. Conservation dans un local frais et ventilé, dans son emballage d'origine à une température comprise entre 5°C et 35°C.

► Matériels associés :

S'utilise avec nos pulvérisateurs :



PA8V / PA5V

Pulvérisateur canon mousse :

- **PA8V** : capacité 8 litres.
- **PA5V** : capacité 5 litres.

Bacs à ultrasons :



BU3L à BU27L
Capacité 2,6 à 27 litres.



BU40L à BU400L
Capacité 40 à 400 litres.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française